

# MS 1

## Automatic capsule loader



MACHINE	BATCH Q.TY	PRODUCTION / H	CUP SIZES	POWER CONSUMPTION Kw	POWER SUPPLY Kw	DIMENSIONS LxWxH CM	WEIGHT Kg.
MS 1	150/300	25000	000/5	0,35	110/230 SINGLE PHASE	41x70x65	115



### Orientatore automatico per capsule

MS 1 è un orientatore automatico di capsule in grado di orientare velocemente 150 o 300 capsule alla volta. Questa macchina è ideale per essere utilizzata in abbinamento ad una o più opercolatrici semi-automatiche modello MS 3 N, MS 6 N o MS 6 AUT.

Le parti a contatto con il prodotto sono facilmente ispezionabili e rimovibili per una facile pulizia.

La macchina ha la possibilità di lavorare i formati dal 000 al 5.

Sulla base della meccanica della macchina MS 1 è stata realizzata ed è disponibile a richiesta una linea automatica per la separazione delle capsule.



### Automatic Capsule Loader

The MS 1 is an automatic orientator capable of quickly aligning batches of 150 or 300 capsules at a time. This machine is best used in combination with one or more semi-automatic capsule-filling machines such as models MS 3 N, MS 6 N and MS 6 AUT.

Parts coming in contact with the product can be easily removed and examined for cleaning.

The machine can process all capsule sizes from 000 to 5.

Also available on request is an automatic line for capsules separation which was based on the machinery for the MS 1 machine.



## Orientador automático para cápsulas

MS 1 es un orientador automático de cápsulas capaz de orientar rápidamente 150 o 300 cápsulas a la vez. Esta máquina es ideal para ser utilizada en combinación con una o más operculadoras semiautomáticas modelo MS 3 N, MS 6 N o MS 6 AUT. Las partes en contacto con el producto pueden ser fácilmente inspeccionadas y extraíbles para una limpieza fácil. La máquina tiene la posibilidad de trabajar los formatos del 000 al 5. En base a la mecánica de la máquina MS 1 se ha realizado y está disponible bajo pedido, una línea automática para la separación de las cápsulas.



## Chargeur automatique pour capsules

MS 1 est un chargeur automatique de capsules capable d'orienter rapidement et en une seule opération 150 ou 300 gélules. Cette machine convient parfaitement pour une utilisation combinée avec une ou plusieurs géluliers semi-automatiques modèles MS 3 N, MS 6 N et MS 6 AUT.

Les parties en contact avec le produit peuvent être aisément inspectées et enlevées.

La machine peut orienter les formats de gélules compris entre 000 et 5. Basée sur la mécanique de la machine MS 1, une ligne automatique pour la séparation des gélules a été réalisée et est disponible sur demande.



## Automatische orientierungsmachine für kapseln

MS1 ist eine Automatische orientierungsmachine die in der lange ist schell 150 oder 300 kapsel zu orientieren. Diese maschine ist für die perfekte verbindundung mit kapselautzeitmaschiner oder metreren ideal (M53N, MS6N oder MS6 AUT) . Die teile die in kontakt mit den produkt sind leicht zu prüfen und beweglich um eine leichte reiningung zu haben. Die maschine hat die möglichkeit formaten von 000 bis 5 zu bearbeiten. Die bases der mechanik der maschine MS1 wurde zu nachfrage einer automatischen linia für die trennung der kapseln realisiert.

